



06 / 14



Das Original

Odborná montáž PTFE-modulu těsnicí příruby s integrovaným snímacím kolem

Audi | Seat | Škoda | VW

Na straně setrvačniku se kliková skříň utěsní PTFE-modulem těsnicí příruby s integrovaným snímacím kolem.

Úloha modulu těsnicí příruby:


- funkce utěsnění
- měření otáček motoru
- stanovení přesné polohy klikové hřídele
- stanovení okamžiku vstřikování a zapalování řídicí jednotkou motoru

Problémy v případě neodborné demontáže a montáže:

- poškození hřídele
- netěsnost oleje
- problémy při startu

Při demontáži a montáži dbejte následujícího:

- montáž podle údajů výrobce
- použití montážního náradí a dodržování informací o výrobku
- kontrola poškození klikové hřídele



Informace týkající se odpovídajících vozidel resp. motorů obdržíte kdykoliv v katalogu Elring Web Catalog (E-KAT) na adrese www.elring.de a v TecDoc na adrese www.tecdoc.net.

01/01